

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070

TFT-näyttö

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFT-näyttö

Asennusvaihtoehdot pintaan tai suoraan ohjauskoteloon.

ominaisuudet

Tilausnro	SM 6450.070
Rakenne	Kosketus, resistiivinen, USB
Tuotekuvaus	Asennusvaihtoehdot pintaan ja ohjauskoteloon.
Hyödyt	Erittäin laadukas teollisuusrakenne Helpompi asentaa integroidun etukehysten ansiosta Lisätuuletusta ei tarvita Erittäin vähäinen asennussyvyys (45 mm)
Materiaali	Etukehys: Alumiini
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Tiiviste Kuusiokantamutterit (pinta-asennusta varten) VGA-kaapeli Kierteitetty pultti M5, taka-asennukseen Kosketusnäyttöversioissa lisäksi integroitu liitântäkaapeli sekä ajuri CD-ROMilla.
Mitat	Leveys: 430 mm Korkeus: 343 mm
Liitännät	VGA (D-SUB HD 15-nap.) DVI-D
Käyttölämpötila-alue	0 °C...50 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...85 °C
Näytön kirkkaus	400 cd/m ²
Kontrastisuhde	700 : 1
Diagonaali	15"
Käyttöaika	50 000 h

ominaisuudet

On Screen Display (OSD)	Käyttöpainikkeet taustapuolella
Reading angle left/right	80 °
Näytön resoluutio	1024 x 768 Pixel
Ohje tilausnumerosta	VGA + DVI
Nimellisteho Pel	DC: 15 W
H-Sync. (min./maks.)	31,4 - 80 kHz
H-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Värien määrä	16,2
Resoluutio Controller	VGA SVGA XGA
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,1 kg
Tullitariffinimike	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Tuotekuvaus	SM TFT Näyttö 15", VGA+DVI

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------