

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.020

Kannatinprofiili CP 40, teräs

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6501.020 - Kannatinprofiili CP 40, teräs kiinni

Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.

ominaisuudet

Tilausno	CP 6501.020
Tuotekuvaus	Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.
Materiaali	Teräsputki, pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kannatinprofiili
Halkaisija	48,3 mm
Pituus	1 000 mm
Materiaalipaksuus	4 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,7 kg
Bruttopaino	4,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP 40 kannatinprofiili 1000mm RAL7035

Hyväksynnät

Selitykset

Valmistajan vakuutus