

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6501.020**

**Kannatinprofiili CP 40, teräs**

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6501.020 - Kannatinprofiili CP 40, teräs kiinni

Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.

## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6501.020
Tuotekuvaus	Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.
Materiaali	Teräsputki, pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kannatinprofiili
Halkaisija	48,3 mm
Pituus	1 000 mm
Materiaalipaksuus	4 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,7 kg
Bruttopaino	4,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP kannatinprofiili, pituus 1000 mm, terästä, CP40

## Hyväksynnät

Selitykset Valmistajan vakuutus