


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.210

Kannatinprofiili, korkeussäädöllä

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.210 - Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmälle CP 120

antaa paremman ergonomian

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6510.210
Tuotekuvaus	Säätöalue eripituisille käyttäjille lisää ergonomiaa, työskentelyyn istuen tai seisten, säädettävissä säätöruuvien avulla edestä kannattimesta tarpeen mukaan 800 mm asti. Pikakiinnitteinen muoviverhous mahdollistaa integroidun kaapeloinnin.
Hyödyt	Jousien tarkka säätö kotelon painon suhteen tapahtuu takana olevalla säätöruuvilla. Täysin toimintavarma: varsi pitää asentonsa, vaikka jousi katkeaisi. Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.
Väri	RAL 9006
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	962 mm
Asennusmahdollisuudet	Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 8 x 15 mm
Ohje tilausnumerosta	Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
Mitat	Pituus: 962 mm
Kuorma	10 kg...20 kg
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,574 kg
Bruttopaino	7,973 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	CP-I korkeussäätövarsi 962mm

Hyväksynnät

Selitykset

Valmistajan vakuutus