

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.340

Kannatinprofiili, korkeussäädöllä

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.340 - Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmälle CP 120

antaa paremman ergonomian

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6510.340
Tuotekuvaus	Säätöalue eripituisille käyttäjille lisää ergonomiaa, työskentelyyn istuen tai seisten, säädettävissä säätöruuvien avulla edestä kannattimesta tarpeen mukaan 800 mm asti. Pikakiinnitteinen muoviverhous mahdollistaa integroidun kaapeloinnin.
Hyödyt	Jousien tarkka säätö kotelon painon suhteen tapahtuu takana olevalla säätöruuvilla. Täysin toimintavarma: varsi pitää asentonsa, vaikka jousi katkeaisi. Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa. Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi. Integroitu pysäytys kolmeen asentoon.
Väri	RAL 9006
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	1 090 mm
Asennusmahdollisuudet	Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 18 x 39 mm Syöttökaapelien enimmäismäärä 3x Ø 7 mm ja 2x Ø 8,5 mm
Ohje tilausnumerosta	Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
Mitat	Pituus: 1.090 mm
Kuorma	20 kg...40 kg
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	18,257 kg
Bruttopaino	19,218 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27189263

ominaisuudet

Tuotekuvaus

CP-L kork. säätövarsi 20-40kg 1090mm

Hyväksynnät

Selitykset

Valmistajan vakuutus