

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6514.200

## Alustakisko, käännettävä

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6514.200 - Alustakisko, käännettävä

Vakionäppäimistöjen alustaksi ohjelmointi- ja huoltotöiden yhteydessä, asennusetäisyys alustakiskoille ongelmattoman käännettävyyden varmistamiseksi min. 300 mm.



## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6514.200
Tuotekuvaus	Standardinäppäimistöjen alustaksi ohjelmointi- ja huoltotöiden yhteydessä. Asennusetäisyys alustakiskoille ongelmattoman käännettävyyden varmistamiseksi min. 300 mm. Syvyys riittää näppäimistöille enintään 210 mm asti.
Hyödyt	Käytön jälkeen alustakiskot voidaan kääntää kotelon alle, jolloin käyttäjä saa enemmän tilaa.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	Comfort-paneelin alla (etulevyn vähimmäisleveys 385 mm) Optipanelin alla (etulevyn vähimmäisleveys 405 mm) riittävän suurilla alueilla, kuten IW-työtasoilla, AX-ohjauskoteloissa kahvalistojen kanssa pystysuoriin pintoihin (ovet/sivuseinät)
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1
Bruttopaino	1.089
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)

# ominaisuudet

---

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177388260
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

---