

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010 Ohjausovikotelot

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Ohjausovikotelot Ruostumaton teräs

Ovellinen paneelikotelo ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304), kahvalistat elintarviketeollisuuteen soveltuvasta muovista. Yhdisteltävissä CP40-kannatinvarsiin, ruostumatonta terästä.



ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro | CP 6536.010 |
| Rakenne | Kannatinliitännällä CP 40, ruostumaton teräs |
| Materiaali | Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Kahvalistat: elintarvikekäyttöön sopiva muovi, sininen |
| Pintakäsittely | Harjattu, karkeus 400 |
| General colour | Ruostumaton teräs |
| Väri | Kahvalistat ja peitelevy: värisävy RAL 5002 |
| Toimitus | Kotelo kauttaaltaan umpinainen Aukotus ja vahvike kannatinjärjestelmää CP 40 ruostumaton varten Kaksoislehtiavainlukko Ovi tiivisteellä ja kahvalistat sivuilla Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Mitat | Leveys: 400 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 150 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 66 |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|---|
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Ohje | Kannatinliitännän ja oven kätsyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa 3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C. |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Ohje tilausnumerosta | sopiva asennuslevy 5050.430 ja kuljetuspussi 5050.507 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 7,125 kg |
| Bruttopaino | 7,44 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Tuotekuvaus | CP ohjauskotelo ruostumaton |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |