

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

AE-pohjaiset ohjauskotelot, kahvalistoilla

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - AE-pohjaiset ohjauskotelot, kahvalistoilla

Teräslevykotelon kolminkertainen pintakäsittely takaa ihanteellisen ruostesuojauksen. Alumiininen etulevy helposti irrotettavissa työstämistä varten. Nopeampi ja turvallisempi huolto edestä tai takaa.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6540.200
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 7030
Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit Etiosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Takana ovi, saranat oikealla Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 155 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Ohje	Kannatinliitännän ja oven kätsyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
Pohjamateriaali	Alumiini
Ohje tilausnumerosta	Kannatinliitäntä ja oven saranointi alhaalla.
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	4,53 kg
Bruttopaino	4,73 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Hyväksynät

Hyväksynät	UL
------------	----
