

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6660.010**

**Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs**

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6660.010 - Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs kiinni

Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.

## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6660.010
Tuotekuvaus	Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Toimitus	Kannatinprofiili
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
Halkaisija	48,3 mm
Pituus	1 000 mm
Materiaalipaksuus	3,6 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,7 kg
Bruttopaino	3,9 kg
Tullitariffinimike	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	Profiiliputki suora 1000mm RST

## Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------