

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.010

Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.010 - Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs kiinni

Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6660.010
Tuotekuvaus	Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karheus 400
Toimitus	Kannatinprofiili
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
Halkaisija	48,3 mm
Pituus	1 000 mm
Materiaalipaksuus	3,6 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,7 kg
Bruttopaino	3,9 kg
Tullitariffinimike	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP kannatinprofiili, pituus 500mm, CP40, RST (AISI304)

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------