

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.050

Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.050 - Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs kiinni

Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6660.050
Tuotekuvaus	Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvien avulla.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Toimitus	Kannatinprofiili
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
Halkaisija	48,3 mm
Pituus	500 mm
Materiaalipaksuus	3,6 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,755 kg
Bruttopaino	2,08 kg
Tullitariffinimike	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP Profiliputki suora 500mm RST

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus