


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000

Premium-Panel

Osavaltio: 14.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Premium-Panel Ruostumaton teräs

Premium-Panel ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), painepesun kestävä.



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6680.000
Rakenne	näppäimistökotelolla
Hyödyt	Painepesun kestävä: Tiiviste on kahden tasopinnan välissä ja puristuu optimaalisesti, kun ruuvit kiristetään. Puhdastilakelpoinen: Valinnainen ruuvikiinnitys elintarviketeollisuuden korkeita vaatimuksia varten. Sisäpuoliset ruuvit muovitulvilla tai ulkopuoliset kuusiokantaruvit.
Tekniset tiedot	Näppäimistökotelo sopii asennuspaneelille L x K: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 U)
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Mitat	Leveys: 530 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X9
Sopii kannatinvarsiliitántään	ylös
Cleanroom class	Ilmanpuhtausluokka 1 DIN EN ISO 14 644-1 mukaan
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16.62
Bruttopaino	17.5
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505