

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6681.000 Premium-Panel

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6681.000 - Premium-Panel Ruostumaton teräs

Premium-Panel ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), painepesun kestävä.



ominaisuudet

Tilausno	CP 6681.000
Rakenne	Kannatinliitännällä CP 40, ruostumaton teräs
Hyödyt	Painepesun kestävä: Tiiviste on kahden tasopinnan välissä ja puristuu optimaalisesti, kun ruuvit kiristetään. Puhdistilakelpoinen: Valinnainen ruuvikiinnitys elintarviketeollisuuden korkeita vaatimuksia varten. Sisäpuoliset ruuvit muovitulpilla tai ulkopuoliset kuusiokantaruuvit.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Mitat	Leveys: 530 mm Korkeus: 360 mm Syvyys: 120 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X9
Sopii kannatinvarsiliitännään	ylhäällä tai alhaalla (koteloä kääntämällä)
Cleanroom class	Ilmanpuhtausluokka 1 DIN EN ISO 14 644-1 mukaan
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	8,835 kg
Bruttopaino	9,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	35,41
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP ohjauskotelo 530x360x120 mm LxKxS, RST (AISI304)

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration
------------	--