

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6701.500 Pulpetin alaosat

Osavaltio: 19.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6701.500 - Pulpetin alaosat

Vaihtoehtoina kaksi vakiosyvyyttä ja neljä vakioleveyttä.

ominaisuudet

Tilausnro	TP 6701.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ylhäältä avoin kotelo Ovi eteen Asennuslevy Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientä varten
Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 625 mm
Ovien määrä	1
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 675 mm Syvyys: 400 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 valittaessa vastaavat pohjalevyt
Protection category NEMA	NEMA 12 valittaessa vastaavat pohjalevyt tai peitelevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177554085
ECLASS 8.0	27180504

Hyväksynnät

Hyväksynnät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus