

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6707.500

Pulpetin alaosat

Osavaltio: 15.5.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6707.500 - Pulpetin alaosat

Vaihtoehtoina kaksi vakiosyvyyttä ja neljä vakioleveyttä.

ominaisuudet

Tilausnro	TP 6707.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ylhäältä avoin kotelo Kaksoisovi ja pylväslukitus, edessä ja takana Syvyys suunnassa säädettävä asennuslevy Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientä varten
Asennuslevyn mitat (L x K)	1.499 mm x 571 mm
Ovien määrä	2
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 1.600 mm Korkeus: 675 mm Syvyys: 500 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 valittaessa vastaavat pohjalevyt
Protection category NEMA	NEMA 12 valittaessa vastaavat pohjalevyt tai peitelevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	85 kg
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177554146
ETIM 7.0	EC000784

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180504

Hyväksynnät

Hyväksynnät

UL + C-UL (listed)