

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6712.500

**Pulpetin keskiosat 2-osaiselle
rakenteelle**

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6712.500 - Pulpetin keskiosat 2-osaiselle rakenteelle

Nämä keskiosat muodostavat täydellisen rakenteen yhdessä alaosien kanssa.

ominaisuudet

Tilausnro	TP 6712.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen Aukko kaapelien läpivientiä varten kotelon pohjassa
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 1.200 mm Korkeus: 240 mm Syvyys: 732 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	38 kg
Bruttopaino	40 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Tuotekuvaus	TP-pulpetin keskiosa 2-osaiselle rakenteelle, LxS 1200x732 mm, teräslevy

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK