

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6720.500**

**Pulpetin yläosat 3-osaiselle rakenteelle**

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6720.500 - Pulpetin yläosat 3-osaiselle rakenteelle

Neljä leveyttä tarjoavat parhaat edellytykset yksilölliselle valvonnalle ja TopPult-järjestelmän kolmiosaiselle rakenteelle.

## ominaisuudet

Tilausnro	TP 6720.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo Alhaalta saranoitu kansi, sis. kannen pysäyttimen Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientä varten
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 720 mm Syvyys: 240 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	19,2 kg
Bruttopaino	20,21 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Tuotekuvaus	TP-pulpetin yläosa 3-osaiselle rakenteelle, LxK: 600x720 mm, teräslevy

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK