

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6723.500

Pulpetin yläosat 3-osaiselle rakenteelle

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6723.500 - Pulpetin yläosat 3-osaiselle rakenteelle

Neljä leveyttä tarjoavat parhaat edellytykset yksilölliselle valvonnalle ja TopPult-järjestelmän kolmiosaiselle rakenteelle.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro | TP 6723.500 |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste |
| Pintakäsittely | Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kotelo Alhaalta saranoitu kansi, sis. kannen pysäyttimen Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientä varten |
| IK-koodi | IK08 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Mitat | Leveys: 1.600 mm Korkeus: 720 mm Syvyys: 240 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 50 kg |
| Bruttopaino | 51 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Tuotekuvaus | TP-pulpetin yläosa, 3-osa, iselle rakenteelle, 1600x720x240 |

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK