

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 6730.710

Kisko sisärakenteita varten

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 6730.710 - Kisko sisärakenteita varten

Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 6730.710
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	700 mm
Asennusohje	1600 mm leveiden pulpettien ylä- ja keskiosien sekä CX-kannen kalustamiseen tarvitaan 2 kpl CX-sisäasennuskiskoa, joiden pituus on 800 mm.
Ohje	Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Sopii:	Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin keskiosa CX-pulpetin alaosa Leveys: = 800 mm Korkeus: = 970 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,315 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ kisko sisäasennuksiin CX pulpeteille, leveys 800 mm, korkeus 970 mm, kiskon pituus 700 mm, 4 kpl