

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000 CX-yksittäispulpetti

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6740.000 - CX-yksittäispulpetti

Yksittäispulpetti koneenohjaukseen ja valvontaan, varustettu suurella asennuslevyllä, korkea koteloiluokka IP 55, neljä eri leveyttä.



ominaisuudet

Tilausnro	CX 6740.000
Rakenne	Yksittäispulpetit
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely	Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen Yksittäisovi tai pariovi, jossa 3-pistelukitusjärjestelmä Asennuslevy Takaa saranoitu kansi salpalukoilla, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta. Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen. Pohjalevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 970 mm Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	920 mm x 900 mm
Syvyys ylhäällä	495 mm
Syvyys alhaalla	400 mm

ominaisuudet

Ovien määrä	2
IK-koodi	IK10
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 970 mm Syvyys ylhäällä: 495 mm Syvyys alhaalla: 400 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	72 kg
Bruttopaino	75,25 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Tuotekuvaus	CX Yksittäispulpetti, LxKxS: 1000x970x400 mm, teräslevy

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus