

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6746.500

TP-yksittäispulpetit

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6746.500 - TP-yksittäispulpetit

TP-yksittäispulpetit, asennusvalmis yksikkö, korkea suojausluokka IP 55, neljä eri leveyttä. Kannen aukipitolaitteet varmistavat kannen aukipidon. Yhteensopivuus TS 8 - järjestelmälisävarusteisiin, kuten jalustaan ja kaapeliläpivientilevyihin.

ominaisuudet

Tilausno	TP 6746.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet edessä, tankolukolla Asennuslevy Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientä varten
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 973 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	530 mm x 900 mm
Syvyys ylhäällä	500 mm
Syvyys alhaalla	400 mm
Ovien määrä	1
IK-koodi	IK08
Ohje tilausnumerosta	Kaksiovisessa versiossa pohjan aukko on kaksiosainen, tarvitaan 2 VP pohjalevyjä.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12

ominaisuudet

Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 973 mm Syvyys ylhäällä: 500 mm Syvyys alhaalla: 400 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Tuotekuvaus	TP-yksittäispulpetti, LxKxS1: 600x960x400/S2 500 mm, teräslevy

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus