

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.301

# PC-kaappijärjestelmät

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.301 - PC-kaappijärjestelmät Kotelo torni-PC:lle

Kotelo tavallisille PC-torneille.

## ominaisuudet

Tilausnro	IW 6900.301
Rakenne	Katto valmisteltu työtason asennusta varten tai asennukseen pintojen alle Katto valmisteltu valujalkojen asennusta varten tai asennukseen pintojen päälle
Tuotekuvaus	Tavanomaiset PC-tornit: mittoihin (LKS) 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) voidaan asentaa ovikehykseen ruuveilla kiinnitettävälle hyllylle mukana tulevan pidikehinnan avulla. PC:n takaosan liittimiin pääsee helposti käsiksi oven ollessa auki. Esiasennetun suodatintuulettimen ansiosta kotelo voidaan ottaa heti käyttöön.
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevy Design-listat: Alumiini
Pintakäsittely	Kotelo: pulverimaalattu Ovi: pulverimaalattu
Väri	Kotelo: RAL 7035 Ovi: RAL 7015 Design-listat: RAL 7035
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Oikeakätinen ovi Ovessa sisäpuolelta ruuveilla kiinnitettävä hylly Salpalukko sivulla Sis. kaksoislehtiavainpesän Takaseinässä kaksi aukotusta mukana toimitettaville pistokeläpivienneille Läpivientiholkki M20, messinkiä, niklattu Vasempaan sivuseinään asennettu poistoilmasuodatin Oikeaan sivuseinään asennettu suodatintuuletin, 55 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 50/60 Hz

## ominaisuudet

---

Mitat	Leveys: 760 mm Korkeus: 760 mm Syvyys: 300 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 yhdessä mukana seuraavan pistokeläpiviennin kanssa
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12 yhdessä mukana tulevan pistokeläpiviennin kanssa
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	34,2 kg
Bruttopaino	36 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180501

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------