

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.730 Industrial Workstations

Osavaltio: 6.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.730 - Industrial Workstations

Industrial Workstation (IW) kaapit perustuvat VX SE-runkoon.



## ominaisuudet

Tilausnro	IW 6900.730
Rakenne	Vetolaatikkouloke näppäimistölle ja hiirelle, design-ovi, takaovi
Materiaali	Kotelo, vetolaatikkouloke näppäimistölle ja hiirelle, design-ovi, takaovi Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	Koristepeitelevyt: RAL 7015
Toimitus	Kotelo sivuilta umpinainen Pohjalevy, kolmiosainen Säätöjalat Vetolaatikkouloke näppäimistölle ja hiirelle, design-ovi, takaovi
Depth with drawer section	890 mm
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 900 mm Syvyys: 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	64 kg

## ominaisuudet

Bruttopaino	66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Tuotekuvaus	IW työasema, 600x900x600 mm LxKxS, edessä laatikosto näppäimistölle ja hiirelle sekä design-ovi, takana ovi

## Hyväksynät

Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus