

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

Kotelokiinnike, kallistettava, kotelon päälle

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.670 - Kotelokiinnike, kallistettava, kotelon päälle

Asennettavaksi IW-työtasoihin tai muille pinnoille.



ominaisuudet

Tilausnro	IW 6902.670
Tuotekuvaus	Kaapelikanava suojattua kaapelien läpivientiä varten.
Käyttöalueet	Asennuskohteet: IW-työtaso, valmisteltu, pinnat, kotelokiinnike/ kotelon liitososa CP-L kulmikas 120 x 65 mm, kiinnike / kotelon liitososa CP 40 (käytettävissä myös kallistusadapterina +100°/-60° CP 40:lle) Sopii kaapeille 20 kg asti, joissa on aukotus: CP 40, CP-L kulmikas 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiaali	teräslevy Suojalapje: Muovi
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7024
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Tilt angle note	+100°/-60°, säädettävissä lukitusvivun avulla 7,2°:n välein ja rajoitettavissa mukana seuraavan pysäytinruuvien avulla lämpötiloihin +100°/-15°.
Tilt angle pitch pattern	7,2°
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,72 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,928 kg
Tullitariffinimike	73182900
ECLASS 8.0	27189263
