

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.700

Vetolaatikon kaukalo

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.700 - Vetolaatikon kaukalo ulosvedettävä

Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC.

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Tilausnro | IW 6902.700 |
| Materiaali | teräslevy |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Sis. 2 teleskooppikiskoa |
| Asennusmahdollisuudet | Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC. |
| Kuormitettavuus | 40 kg tasokuorma, staattinen |
| Mitat | Leveys: 484,5 mm Korkeus: 83 mm Syvyys: 519 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: IW PC Leveys: = 600 mm Syvyys: ≥ 600 mm ≤ 800 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 8,227 kg |
| Bruttopaino | 8,66 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | IW laatikko, ulosvedettävä, kotelotyypeille IW ja PC, leveyksille 600 mm, syvyyksille 600 ja 800 mm |