

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.700 Vetolaatikon kaukalo

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.700 - Vetolaatikon kaukalo ulosvedettävä

Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC.

ominaisuudet

Tilausnro	IW 6902.700
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. 2 teleskooppikiskoa
Asennusmahdollisuudet	Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC.
Kuormitettavuus	40 kg tasokuorma, staattinen
Mitat	Leveys: 484,5 mm Korkeus: 83 mm Syvyys: 519 mm
Sopii:	Kaappityyppi: IW PC Leveys: = 600 mm Syvyys: ≥ 600 mm ≤ 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8,227 kg
Bruttopaino	8,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	IW laatikko, ulosvedettävä, kotelotyypeille IW ja PC, leveyksille 600 mm, syvyyksille 600 ja 800 mm