


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.950

Pohja

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.950 - Pohja ovirunkoon

Tilaa säästävä vaihtoehto laitehyllyn tilalle Torni-PC:n asennukseen (maks. 20 kg). Kiinnitetään ruuveilla ovikehykseen 600 mm levyisiin kaappeihin.

ominaisuudet

Tilausno	IW 6902.950
Tuotekuvaus	Tilaa säästävä vaihtoehto laitehyllyn tilalle Torni-PC:n asennukseen (maks. 20 kg). Kiinnitetään ruuveilla ovikehykseen 600 mm levyisiin kaappeihin.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7015
Toimitus	Pidikehina Kiinnitystarvikkeet Asennuslista
Mitat	Leveys: 445 mm Korkeus: 159 mm Syvyys: 230 mm
Kuormitettavuus	20 kg
Ohje	Toimitukseen sisältyvät asennuslistat sopivat 600 mm:n ovileveydelle
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,548 kg
Bruttopaino	4,748 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27189261

Tuotekuvaus

IW kiinnitystaso pc:lle