

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**IW 6902.960**

**Laitehylly, ulosvedettävä**

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6902.960 - Laitehylly, ulosvedettävä TS, PC, IW

Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiliin, kaapin leveys:

## ominaisuudet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tilausnro               | IW 6902.960   |
| Tuotekuvaus             | Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiliin.   |
| Materiaali              | teräslevy   |
| Väri                    | RAL 7015  |
| Toimitus                | Sis. 2 teleskooppikiskoa  |
| Kuormitettavuus         | 30 kg tasokuorma, staattinen  |
| Ohje                    | kaapeille ilman asennuslevyä  |
| Ohje tilausnumerosta    | Voidaan asentaa myös 800 mm syviin TS-pohjaisiin kaappeihin (takakiinnitys ulosvedettävissä).               |
| Pohjapinta-ala          | Leveys: 465 mm<br>Syvyys: 545 mm  |
| Sopii:                  | Kaappityyppi: TS<br>PC<br>IW<br>Leveys: = 600 mm<br>Syvyys: = 600 mm<br>= 800 mm                            |
| Pakkausyksikkö          | 1 kpl   |
| Nettopaino              | 6,854 kg  |
| Bruttopaino             | 7,215 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 29,7 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike      | 94039910  |
| ETIM 9                  | EC002620  |

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Tuotekuvaus

IW-laitepohja, ulosvedettävä, TS:lle, PC:lle, IW:lle, kaapin syvyydelle  
600 mm