


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.620

Laitehylly, kiinteä asennus

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.620 - Laitehylly, kiinteä asennus TE-kaappeihin

Kiinnitetään sivuilta etumaiseen ja takimmaiseen 482,6 mm (19") asennuskehykseen, kuormitettavuus: 30 kg.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7000.620
Tuotekuvaus	Laitehylly kiinnitetään sivuilta etumaiseen ja takimmaiseen 482,6 mm:n (19") asennuskehykseen TE:lle.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
Ohje	Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Tukipinta	Leveys: 505 mm Syvyys: 410 mm
Mitat	Leveys: 511 mm Korkeus: 22 mm Syvyys: 413 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,25 kg
Bruttopaino	3,7 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035