

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7000.625**

**Laitehylly, ulosvedettävä**

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.625 - Laitehylly, ulosvedettävä TE-kaappeihin

Täydellinen sarja sisältää tuuletetun laitehyllyn, teleskooppikiskot ja asennussarjan suoraa kiinnitystä varten, syvyysuunnassa säädettävä kiinnitys mahdollista, kuormitettavuus: 50 kg.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7000.625
Tuotekuvaus	Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.
Hyödyt	Syvyyttä voi mukauttaa 19 tuuman tasoetäisyyteen 25 mm:n välein Täysin ulosvedettävä
Materiaali	Hylly: teräslevy
Pintakäsittely	Hylly: maalattu Asennussarja/teleskooppikiskot: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Laitepohja, tuuletettu Teleskooppikiskot asennussarjalla
Load capacity static	500 N
Tukipinta	Leveys: 409 mm Syvyys: 500 mm
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 500 mm
Tasojen väli	395 - 645 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,577 kg
Bruttopaino	4,777 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

DK Component shelf, WxD: 482,6x500 mm, 50 kg, distance between levels: 495 mm, depth-variable, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035