

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Pistorasialista muovikotelossa

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.630 - Pistorasialista muovikotelossa

Liitäntälistat 230 V, rajoittamaton käyttö, myös kulmapistotulpille pitkittäin sijoitettujen pistorasioiden ansiosta.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7000.630
Tuotekuvaus	8-paikkainen pistorasialista Schuko-pistokkeille (rakenne F, CEE 7/4). Lista voidaan asentaa kaapin runkoon vaakasuoraan tai taaempaan 482,6 mm:n (19":n) profiliin. 482,6 mm:n (19":n) profiilissa tarvitaan tilaa enemmän kuin 2 U. Pistorasiat ovat 45° kulmassa, joten myös kulmapistotulppia voidaan käyttää helposti. Liitäntäkaapeli on sijoitettu listan liitinkuiluun. Liitinkuilu on varustettu erillisellä kannella ja siinä on ulkoiset liittimet erillistä maadoitusta varten.
Materiaali	Muovi
Toimitus	Liitäntäkaapeli Kiinnitysruuvit 2 aluslevyä Korimutterit M6, johtavia Mutterit
Rakenne	Ilman kytkintä
Pistorasiat	8 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Liitäntäkaapeliin pituus	2 m
Liitäntäkaapeli (tyyppi)	H05VV-F3G1,5 ja päätehylsy

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite	230 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite	230 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Liitântätapa (sähköinen)	Pistoke
Asennusmahdollisuudet	TE 7000, taaempi 482,6 mm:n (19":n) profiili (> 2 U) TE 7000, pystysuoraan rungossa
Pistorasian väri	Musta
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,92 kg
Bruttopaino	1,026 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	TE-pistorasialista 8-p. Schuko

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------