

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.670

Tuuletinyksikkö, aktiivinen

Osavaltio: 20.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.670 - Tuuletinyksikkö, aktiivinen TE-kaappeihin

Erikoiskäyttötarkoituksiin sovitetut tuuletinyksiköt kohdennettuun ilmanohjaukseen ja osittaisten lämpöpesien välttämiseksi TE 7000 -kotelossa.

ominaisuudet

Tilausnro	TE 7000.670
Tuotekuvaus	TE 7000 -kaapin aktiiviseen ilmanvaihtoon, asennetaan puhkaistavaan aukkoon. Valinnaisesti mahdollisuus asentaa lisätuuletin.
Toimitus	1 tuuletinyksikkö Kiinnitystarvikkeet 2 tuuletinta 1 lämpötilansäädin Liitântäkaapeli, avoin
Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)	160/180
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)	1514
Ohje	Liitântä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitântäpistokkeella
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4.033
Bruttopaino	4.233
Tullitariffinimike	84145915
EAN	4028177437371
E-Number Sweden	E7239785
ECLASS 8.0	27180716