

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.990

Jousimutterit ruuveilla

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.990 - Jousimutterit ruuveilla T-uraprofilille

M6 x 10 mm T-uraprofiiliin, saadaan järjestelmäsävarusteiden joustava ja varma asennus T-uraprofiilikiskoihin.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tilausnro | DK 7000.990 |
| Rakenne | Torx-kanta 30 |
| Tuotekuvaus | Jousimutterit takaavat järjestelmäsävarusteiden joustavan ja varman asennuksen T-uraprofiilikiskoihin. |
| Toimitus | Jousimutterit Ruuvit, itsekiinnittyvät |
| Mitat | Kierre: M6 Kierrepituus: 10 mm |
| Pakkausyksikkö | 50 kpl |
| Nettopaino | 0,25 kg |
| Bruttopaino | 0,349 kg |
| Tullitariffinimike | 73181692 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
| Tuotekuvaus | Jousimutteri M6x12mm vp=50kpl |