

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.990

Jousimutterit ruuveilla

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.990 - Jousimutterit ruuveilla T-uraprofilille

M6 x 10 mm T-uraprofiliin, saadaan järjestelmäsävarusteiden joustava ja varma asennus T-uraprofiilikiskoihin.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7000.990
Rakenne	Torx-kanta 30
Tuotekuvaus	Jousimutterit takaavat järjestelmäsävarusteiden joustavan ja varman asennuksen T-uraprofiilikiskoihin.
Toimitus	Jousimutterit Ruuvit, itsekiinnittyvät
Mitat	Kierre: M6 Kierrepituus: 10 mm
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,25 kg
Bruttopaino	0,349 kg
Tullitariffinimike	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Tuotekuvaus	Jousimutteri M6x12mm vp=50kpl