

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.160

Anturit

Osavaltio: 13.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.160 - Anturit CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Access Monitoring -anturi valvoo infrapunalla, onko kaapin ovi auki vai kiinni. Integroitu värähtelyanturi hälyttää tunnistettaessa ilkivaltaa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7010.160
Rakenne	Käytönvalvonta-anturi
Hyödyt	Nopea liitântä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Anturissa on integroitu infrapunälähetin ja -vastaanotin. Access Monitoring -anturi valvoo infrapunavalolla, onko kaapin ovi auki vai kiinni Access Monitoring -anturi valvoo 3 akselia x, y ja z suhteessa vaikuttaviin vetovoimiin (g-voimiin) Anturi asennetaan kaappiin ja suunnataan oveen, valo heijastuu oveen heijastinnauhasta. Anturi asennetaan kaapin runkoon, ja kaappiin vaikuttavat värinät siirretään anturiin. Asetukset voidaan suorittaa CMC III Processing Unitin, PDU:n tai IoT-rajapinnan kautta
Materiaali	Muovi
Pintakäsittely	Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	RAL 9005
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitântä CAN-Busiin	Suora
Liitännät	2 x RJ45 CAN-Bus

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,063 kg
Bruttopaino	0,163 kg
Tullitariffinimike	85319000
ETIM 9	EC002627
Tuotekuvaus	DK Access Monitoring -anturi, liitäntä CAN-väylän kautta, L x K x S: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus