

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.180 Kulunvalvonta

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.180 - Kulunvalvonta CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Pääsyn hallintaan ja valvontaan.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7010.180
Rakenne	Kulunvalvonta
Tuotekuvaus	Access Control -yksikköön voidaan liittää kaksi kahvaa ja kaksi lukulaitetta. CMC III Processing Unitin sivustolta, PDU:sta tai IoT-rajapinnasta voit valita kahvoja erilaisilla numerokodeilla tai transponderikorteilla niin, että kaikkia CMC III Processing Unit -yksikköön, PDU:hun tai IoT-rajapintaan liitettäviä kahvoja voi ohjata yhdellä lukijalla. Yksikköön integroidun infrapuna-anturin avulla valvotaan ohjatun oven tilaa (auki/kiinni). Lisäksi anturissa on tärinäanturi, joka antaa hälytyksen havaitessaan ilkivaltaa.
Hyödyt	Nopea liitämä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Kahden kahvan ja kahden lukulaitteen liittämiseksi ovien valvontaa varten Integroitu IR-ovianturi Kiinteästi asennettu ilkivalta-anturi
Materiaali	Muovi
Pintakäsittely	Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	RAL 9005
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitämä CAN-Busiin	Suora

ominaisuudet

Liitännät	2 x RJ45 CAN-Bus 2 x RJ12 2 x litteä pistoke Liitin
Mitat	Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,166 kg
Bruttopaino	0,169 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
Tuotekuvaus	DK Access Control, liitäntä CAN-väylän kautta, L x K x S: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus