

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.190

Anturit

Osavaltio: 14.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.190 - Anturit CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Yleisanturi, jossa on kaksi digitaalista ja yksi analoginen tulo, jotka voidaan määrittää kulloistakin käyttöä vastaavasti.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7010.190
Rakenne	Yleisanturi
Hyödyt	Nopea liitântä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Asetukset voidaan suorittaa CMC III Processing Unitin, PDU:n tai IoT-rajapinnan kautta Anturissa on kaksi digitaalista tuloa ja yksi analoginen tulo, jotka voidaan määrittää kulloistakin käyttöä vastaavasti. Digitaaliset tulot voi määrittää 2x potentiaalittoman kontaktin valvonnaksi, 2x S0-Busiksi (energian mittauslaite) tai 1x Wiegand-käyttöliittymäksi (ulkoinen Access-järjestelmä). Analogista tuloa voi käyttää 4-20 mA:n liitântänä.
Materiaali	Muovi
Pintakäsittely	Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	RAL 9005
Toimitus	Yleisanturi
Liitântä CAN-Busiin	Suora
Liitännät	2 x RJ45 CAN-Bus analoginen, 4–20 mA 2 digitaalista tuloa / S0-Bus / Wiegand
Mitat	Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C

ominaisuudet

Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	0...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,127 kg
Bruttopaino	0,157 kg
Tullitariffinimike	85319000
Tuotekuvaus	Yleisanturi, liitetään CMC III Processing Unit -yksikköön, LxKxS: 110 x 30 x 40 mm, etuosa: RAL 9005

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus