

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.220

## Anturit

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.220 - Anturit CMC III:lle, LCP:lle ja IoT-rajapinnalle

Vuotoanturi valvoo lattiaa 15 metrin mittaisella anturikaapelilla sähköä johtavien nesteiden (vuotojen) varalta.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7010.220
Rakenne	Vuotoanturi kaappiriveille
Hyödyt	Nopea liitântä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Asetukset voidaan suorittaa CMC III Processing Unitin, PDU:n tai IoT-rajapinnan kautta 15 m pitkä anturikaapeli kiinnitetään lattiaan. Jos anturikaapeli joutuu kosketuksiin sähköä johtavan nesteen kanssa, anturi ilmoittaa vuodosta
Materiaali	Muovi
Pintakäsittely	Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	RAL 9005
Toimitus	Vuotoanturi Ilmaisukaapeli, 15 m Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitântä CAN-Busiin	Suora
Liitännät	2 x RJ45 CAN-Bus
Mitat	Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C

## ominaisuudet

---

Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,85 kg
Bruttopaino	1,057 kg
Tullitariffinimike	90261029
ETIM 9	EC002627
Tuotekuvaus	DK-vuotoanturi, kaappiriveille, liitäntä CAN-väylällä, L x K x S: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus