

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.010

CMC III Processing Unit

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.010 - CMC III Processing Unitit

Processing Unit on valvontajärjestelmä CMC III:n keskusyksikkö. Yksiköt voidaan liittää tietoverkkoon Ethernetin välityksellä, niitä voidaan konfiguroida verkon ja USB:n kautta, hälytyksiä voidaan lähettää sähköpostipalvelimen kautta ja SNMP:n avulla ne voidaan liittää yrityksen verkkohallintajärjestelmään.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7030.010
Tuotekuvaus	CMC III -valvontajärjestelmän keskusyksikkö. Integroitujen anturien lisäksi voidaan yhdistää jopa 32/4 ulkoista anturia/CAN-väyläliitäntäyksikköä.
Hyödyt	Hyvä käytettävyys redundantin virransyötön ansiosta. Kustannusten optimointi ihanteellisen tilankäytön ja liitäntätekniiikan ansiosta. Erinomainen joustavuus modulaarisen järjestelmän ansiosta. Hyvä turvallisuus fyysisten kaappiympäristöjen jatkuvan valvonnan ansiosta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Toimintotapa	Keskitetty valvontayksikkö CMC III -järjestelmälle. Kokoaa mittaustietoja ja hälyttää verkonhallintajärjestelmät tai ohjauspulpetit säädettävien raja-arvojen ylittyessä. Säätölee automaattisesti toimilaitteita ja ohjaa etälähtöjä.
Rakenne	Pietsohälytin akustista merkkiä varten Aikatoiminto reaaliaikakellon ja NTP:n avulla
Materiaali	Muovi
Pintakäsittely	Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali

ominaisuudet

Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus	Perusjärjestelmä Lämpötila-anturi ja liitäntäkaapeli (kuuluu toimitukseen) Infrapunaovianturi (integroitu) Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Infrapunaovianturi	Joo
Integroitu lämpötila-anturi	Joo
Liitännät Bus-järjestelmä	RJ45 CAN Bus
Hälytysreleen lähtö	Liitin maks. 1,5 mm ² (maks. 24 V DC / 1 A)
Liitännät	Mini-USB 2 digitaalituloa
Mobiiliverkkosivusto	Androidille ja Windows Phonelle
Verkkoliitäntä	Ethernet IEEE 802.3:n mukaan, 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	Klemme Liitin PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis-verkkokamera, jossa VAPIX®-versio 3
Antureiden määrä (maks.)	4
Ohje	Paremmen verkkoturvallisuuden takaamiseksi lukitsemattomat protokollat voidaan deaktivoida
LED-merkkivalot (takana)	Verkon tila
LED-näytöt (etupuoli)	Tila

ominaisuudet

Protokollat	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP ja SSL HTTP HTTPS ja SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
Mitat	Leveys: 138 mm Korkeus: 40 mm Syvyys: 132 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,38 kg
Bruttopaino	0,6 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III CMC Compact

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus