

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022 CMC III Processing Unit

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III Processing Unitit

CMC III Processing Unit 19" Edition on valvontajärjestelmä CMC III:n keskusyksikkö. Yksikköön voidaan yhdistää jopa 32/16 ulkoista anturia tai Can-Bus-liitäntäyksikköä. Yksiköt voidaan liittää tietoverkkoon Ethernetin välityksellä, niitä voidaan konfiguroida verkon ja USB:n kautta, hälytyksiä voidaan lähettää sähköpostipalvelimen kautta ja SNMP:n avulla ne voidaan liittää yrityksen verkkohallintajärjestelmään.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.022
Rakenne	Rakenne 19"
Hyödyt	Hyvä käytettävyys redundantin virransyötön ansiosta. Kustannusten optimointi ihanteellisen tilankäytön ja liitäntätekniiikan ansiosta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Toimintotapa	Keskitetty valvontayksikkö CMC III -järjestelmälle. Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli Kokoaa mittaustietoja ja hälyttää verkonhallintajärjestelmät tai ohjauspulpetit säädettävien raja-arvojen ylittyessä.
Rakenne	Pietsohälytin akustista merkkiä varten Aikatoiminto reaaliaikakellon ja NTP:n avulla
Materiaali	Muovi Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pintakäsittely	Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali

ominaisuudet

Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus	CMC III Processing Unit Perusjärjestelmä Integroitu näyttö Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Liitännät Bus-järjestelmä	RJ45 CAN Bus
Hälytysreleen lähtö	Liitin maks. 1,5 mm ² (maks. 24 V DC / 1 A)
Mobiiliverkkosivusto	Androidille ja Windows Phonelle
Verkkoliitäntä	Ethernet IEEE 802.3:n mukaan, 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis-verkkokamera, jossa VAPIX®-versio 3
Antureiden määrä (maks.)	16
Ohje	Parempaan verkkoturvallisuuden takaamiseksi lukitsemattomat protokollat voidaan deaktivoida
LED-merkkivalot (takana)	Verkon tila
LED-näytöt (etupuoli)	Tila

ominaisuudet

Protokollat	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP ja SSL HTTP HTTPS ja SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
Mitat	Leveys: 450 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 144 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	2,452 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III -prosessoriyksikkö 19". Antureiden määrä (maks.) 16

Hyväksynnät

Hyväksynnät

Cyber Security Certificate
TÜV – taattua turvallisuutta