

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.040

CMC III I/O Unitit

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.040 - CMC III I/O Unitit

Valvontaa jopa kahdeksalle digitaalitulolle ja ohjausta jopa neljälle releelle.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.040
Tuotekuvaus	Eri antureiden mittausarvot voi ohjelmoida niin, että releet kytkeytyvät päälle tietyissä tilanteissa. Tällä tavalla voidaan hallita laitteita tai ohjata ilmoituksia eteenpäin. Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä.
Hyödyt	Nopea liitântä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Pieni tilantarve tulojen ja lähtöjen tiheyden ansiosta.
Toimintotapa	Automaattinen väyläjono jatkuvalla numerolla Processing Unitin läpi Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta. Tilanäyttö integroidulla LEDillä Tulot potentiaalivapaille signaaleille Relelähtö (vaihtokosketin) kuormitettavuus maks. 24 V DC / 1 A
Materiaali	Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus	CMC III I/O Unit Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Liitännät Bus-järjestelmä	2 x RJ45 CAN-Bus

ominaisuudet

Liitännät	8 digitaalituloa 4 relelähtöä (maks. 24 V DC / 1 A)
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	16
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	8
Ohje	Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä
Mitat	Leveys: 138 mm Korkeus: 40 mm Syvyys: 132 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,56 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III I/O-yksikkö, Signaalien vastaanottoon ja ohjaukomentojen välittämiseen, WHD: 138x40x132 mm, Valvonta: 8 digitaalista tuloa, 4 releohjausta

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus