


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.050 CMC III Power Unitit

Osavaltio: 16.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.050 - CMC III Power Unitit

Virta-/energiamittauksiin sekä kuormien kytkemiseen päälle/pois, esimerkiksi tuulettimet.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.050
Tuotekuvaus	Kaksi kytkettävää lähtörelettä. Lähdöt voidaan yhdistää mittausarvoihin ja kytkeä päälle automaattisesti. Käyttöesimerkkinä on puhaltimien säätäminen. Myös manuaalinen kytkentä CMC III -käyttöliittymällä on mahdollista. Jokaista lähtöä valvotaan yksitellen ja mitataan erilaisia arvoja. Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä.
Hyödyt	Nopea liitântä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Toimintotapa	Kytkee 2 lähtöä Jännitteen, virran, tehon ja toiminnan mittaus Tuulettimien, lämmittimien ja kuluttajien säätö ja kytkeminen
Materiaali	Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus	CMC III Power Unit Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Input connection	C14-pistoke
Liitännät Bus-järjestelmä	2 x RJ45 CAN-Bus

# ominaisuudet

Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	16
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	8
Ohje	Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä Tuulettimien säätämiseen tarvitaan yksi häiriönpoistoelementti 7030051 kullekin tuulettimelle
Mitat	Leveys: 138 mm Korkeus: 40 mm Syvyys: 132 mm
Liitäntöjen lähtö	2 x C13-pistoke, kytkettävä
Mittausalue $\cos \varphi$	0 - $\pm 90^\circ$
Energiankulutus	0 - 1.000.000 kWh
Pätöteho	46 - 2,3
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Jännite	110 - 230 V
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,588 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III Power Unit, Virransyöttöön ja IT-laitteiden ohjaukseen CMC III:n kautta, Input: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Lähtö: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Lähtö: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz: 230 V, yhteensä enintään 10 A, 50/60 Hz.

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus