

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060 CMC III teholähde

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - CMC III teholähde PU:lle, PU Compactille, LED-valaisinkiskolle, oven ohjausmoduulille

CMC III -teholähde käyttöön eri jännitealueille.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.060
Tuotekuvaus	Tehonlähde on mukautettu erityisesti CMC III -järjestelmälle, ja se voidaan sijoittaa asennusyksikköön. CMC III Processing Unit- / Compact-yksikön erityispistokkeen lisäksi on käytettävissä myös kaksi liitintä 24 V -lähtöinä
Materiaali	Muovi
Pintakäsittely	Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Etupuoli: RAL 9005 Kotelo: RAL 7035
Toimitus	Liitântäkaapeli 24 V (DC) Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Liitântäkaapeliin pituus	600 mm
Input connection	C14-pistoke
Lähtövirta (maks.)	2,5 A

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 138 mm Korkeus: 40 mm Syvyys: 132 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...40 °C
Lähtöjännite	Lähtöjännite: 24 V DC
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,65 kg
Bruttopaino	0,652 kg
Tullitariffinimike	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III Power supply III

Hyväksynät

Hyväksynät	UL UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus
