


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.088

CMC III asennusyksiköt

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.088 - CMC III asennusyksiköt

CMC III -komponenttien asennukseen.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7030.088
Rakenne	PU:lle, PU Compactille, ohjausyksiköille, CMC III CAN-Bus Unitille ja CMC III -teholähteelle.
Tuotekuvaus	Asennusyksikköön mahtuu toteutuksesta riippuen yksi tai kolme Processing Unit -yksikköä / anturiyksikköä jne. 482,6 mm:n toteutukseen (19 tuuman tasot) mahtuu kolme yksikköä. Kaappikehystoteutukseen mahtuu yksi yksikkö.
Hyödyt	Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuva UL 94 HB:n mukaan
Käyttöalueet	CMC III -komponenttien asennus
Toimintotapa	CMC III Processing Unit CMC III Processing Unit Compact CMC III ohjausyksikkö CMC III teholähde CMC III LTE Unit CMC III oven ohjausjärjestelmä
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 9005
Toimitus	Asennusyksikkö, 1 U 2 peitelevyä Sis. kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Asennuspaikkojen lukumäärä	3
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm:n (19":n) taso
Ohje	CMC III -yksiköiden asentamiseksi verkko- ja palvelinkaappeihin Jopa kolmen CMC III -kotelon asennukseen 19" profiiliin
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 141 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,423 kg
Bruttopaino	0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	DK CMC III asennusyksikkö 1U 19"