


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.100

CMC III CAN-Bus anturi

Osavaltio: 8.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.100 - CMC III CAN-Bus anturi

CMC-TC-anturin liittämiseen

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.100
Rakenne	Viiden ovianturin (rivissä) eli savunilmaisimen, liikkeenilmaisimen, jännitevahdin 48 V DC tai vuotoanturin liittämiseen.
Tuotekuvaus	CMC III CAN-Bus -anturi mahdollistaa CMC-TC antureiden liittämisen olemassa olevaan CMC III:hen. Tällä tavalla vanhat laitteet voidaan varustaa CMC III Processing Unit- / Compact -yksiköllä. Yksikössä on kahden CAN-väyläliitännän lisäksi ylimääräinen liitäntä CMC-TC-anturille. Näin yksikkö toimii rajapintana CMC-TC-anturin ja Processing Unit -yksikön välillä ja mukauttaa anturin tiedot CANväyläprotokollaan.
Hyödyt	Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Tekniset tiedot	2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 CAN-Bus-kaapelille LED-merkkivalot (takana) Optinen (LED) ja akustinen (hälytysääni) tilanäyttö Aikatoiminto reaaliaikakellon ja NTP:n avulla LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä Integroitu GbE-käyttöliittymä verkkopalvelimella autonomiseen käyttöön ilman enempää komponentteja CMC III:n verkkokäyttöliittymästä voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Toimintotapa	Säädöt voidaan tehdä CMC III Processing Unitin avulla. Tilanäyttö integroidulla LEDillä CMC III:n verkkokäyttöliittymästä voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset Automaattiset hälytykset sähköpostilla, tekstiviestillä tai SNMP:n kautta raja-arvon ylittyessä
Materiaali	Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali

ominaisuudet

Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Kiinnitystarvikkeet
Input connection	RJ 45 RJ12
Liitännät Bus-järjestelmä	2 x RJ45 CAN-Bus
Liitännät	RJ12
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	16
Mitat	Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,12 kg
Bruttopaino	0,18 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMCIII CAN-Bus Unit for sensor

Hyväksynät

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus