


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.100

CMC III CAN-Bus anturi

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.100 - CMC III CAN-Bus anturi

CMC-TC-anturin liittämiseen

ominaisuudet

| | |
|-----------------|---|
| Tilausnro | DK 7030.100 |
| Rakenne | Viiden ovianturin (rivissä) eli savunilmaisimen, liikkeenilmaisimen, jännitevahdin 48 V DC tai vuotoanturin liittämiseen. |
| Tuotekuvaus | CMC III CAN-Bus -anturi mahdollistaa CMC-TC antureiden liittämisen olemassa olevaan CMC III:hen. Tällä tavalla vanhat laitteet voidaan varustaa CMC III Processing Unit- / Compact -yksiköllä. Yksikössä on kahden CAN-väyläliitännän lisäksi ylimääräinen liitäntä CMC-TC-anturille. Näin yksikkö toimii rajapintana CMC-TC-anturin ja Processing Unit -yksikön välillä ja mukauttaa anturin tiedot CANväyläprotokollaan. |
| Hyödyt | Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta. |
| Tekniset tiedot | 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 CAN-Bus-kaapelille LED-merkkivalot (takana) Optinen (LED) ja akustinen (hälytysääni) tilanäyttö Aikatoiminto reaaliaikakellon ja NTP:n avulla LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä Integroitu GbE-käyttöliittymä verkkopalvelimella autonomiseen käyttöön ilman enempää komponentteja CMC III:n verkkokäyttöliittymästä voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset |
| Käyttöalueet | Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. |
| Toimintotapa | Säädöt voidaan tehdä CMC III Processing Unitin avulla. Tilanäyttö integroidulla LEDillä CMC III:n verkkokäyttöliittymästä voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset Automaattiset hälytykset sähköpostilla, tekstiviestillä tai SNMP:n kautta raja-arvon ylittyessä |
| Materiaali | Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Väri | Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005 |
| Toimitus | Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Kiinnitystarvikkeet |
| Input connection | RJ 45 RJ12 |
| Liitännät Bus-järjestelmä | 2 x RJ45 CAN-Bus |
| Liitännät | RJ12 |
| Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.) | 4 |
| Osallistujien lukumäärä PU (enint.) | 16 |
| Mitat | Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 0 °C...55 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 5...95 % |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,12 kg |
| Bruttopaino | 0,18 kg |
| Tullitariffinimike | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Tuotekuvaus | CMC III CAN-väyläanturi, CMC-TC-antureiden liittämiseen, LxKxS: 110x30x40 mm, Liitännät: RJ12, 2xRJ45 CAN-väylä |

Hyväksynät

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus