


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.128 CMC III anturit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.128 - CMC III anturit

CMC III -ovianturi VX

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.128
Rakenne	Ovianturi VX
Tuotekuvaus	CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt	Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Fyysisten ympäristöparametrien asennus
Rakenne	Anturi: Kielikosketin/magneetti Enintään 5 kielikosketinta rivissä
Materiaali	Muovi
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Ovianturi VX Kaapeli 0,5 m
Liitäntä CAN-Busiin	Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,085 kg
Bruttopaino	0,09 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,3 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III Access sensor VX

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------