

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.140 CMC III anturit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.140 - CMC III anturit

CMC III -analoginen ilmavirta-anturi

ominaisuudet

| | |
|---------------------|--|
| Tilausnro | DK 7030.140 |
| Rakenne | Analoginen ilmavirta-anturi |
| Tuotekuvaus | CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä. |
| Hyödyt | Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta. |
| Käyttöalueet | Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä |
| Toimintotapa | Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla CMC III -ilmavirta-anturissa on ulkoinen anturi, joka asennetaan ilmavirtaan. Lämpöhävikin vuoksi anturi mittaa ilmavirtaa ja voi havaita virtauksen heikkenemisen Käyttö: Tuulettimet, suodattimet, jäähdyttimet |
| Materiaali | Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali |
| Väri | Etupuoli: RAL 9005 Kotelo: RAL 7035 |
| Toimitus | Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Ulkoinen ilmavirta-anturi ja asennusmateriaalit |
| Liitäntä CAN-Busiin | Suora |
| Liitännät | 2 x RJ45 CAN-Bus Klemme |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.) | 10 |
| Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.) | 4 |
| Osallistujien lukumäärä PU (enint.) | 10 |
| Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.) | 5 |
| Number subscribers per PDU note | Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta. |
| Mittausmenetelmä | Lämpötilaeromittaus |
| Mitat | Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 0 °C...55 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 5...95 % |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,53 kg |
| Bruttopaino | 0,536 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 85319000 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Tuotekuvaus | CMCIII Analogue airflow sensor |

Hyväksynnät

| | |
|-------------|--------------------|
| Hyväksynnät | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus