

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7030.200

## CMC III CAN-Bus Access

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.200 - CMC III CAN-Bus Access

Liitöntään kahvasta ja lukulaitteesta oven valvomiseksi

## ominaisuudet

Tilausno	DK 7030.200
Rakenne	Integroidulla infrapuna-ovianturilla. Kahvan ja/tai CMC III -lukulaitteen liittämiseen.
Tuotekuvaus	CMC III CAN-Bus Access -yksiköllä voi liittää sähkömagneettiset kahvat ja lukujärjestelmät CMC III -järjestelmään tai IoT-rajapintaan. CMC III CAN-Bus Access -yksikköön voi liittää yhden kahvan ja lisävarusteena CMC III -lukujärjestelmän. CMC III CAN-Bus Access -yksikössä on integroitu infrapuna-anturi oven tilan valvontaa varten. CMC III valvoo ja ohjaa sähkömagneettista kahvaa. Liittämällä lukujärjestelmä kahvan voi vapauttaa numerokoodin tai Transponder-kortin avulla. Lukujärjestelmällä voi hallita samanaikaisesti jopa 16 ovenkahvaa.
Hyödyt	Nopea liitöntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien elektromagneettisten kahvojen valvonta ja ohjaus IT-, teollisuus- ja rakennustekniikkaympäristöissä
Toimintotapa	Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla Tilanäyttö integroidulla LEDillä CMC III:n verkkokäyttöliittymästä tai IoT-rajapinnasta voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset Automaattiset hälytykset sähköpostilla, tekstiviestillä tai SNMP:n kautta raja-arvon ylittyessä
Materiaali	Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005

# ominaisuudet

Toimitus	CMC III CAN-Bus Access Asennus- ja pikakäyttöohje Kiinnitystarvikkeet kaappiasennusta varten Asennusklipsit asennuskiskojen kiinnittämiseen Kiinnitystarvikkeet pinnoille Kiinnitystarvikkeet Kiinnitystarvikkeet kaappiasennusta varten
Liitännät Bus-järjestelmä	2 x RJ45 CAN-Bus
Liitännät	RJ12 Lattaliitin CMC III -lukulaitteille
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	16
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	2
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	16
Mitat	Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,212 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMCIII CAN-Bus Unit Access

## Hyväksynät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus