


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230 Transponder-lukija

Osavaltio: 18.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Transponder-lukija CMC III:lle

Lukulaitteet valvottuun ovenavaukseen transponderin avulla.

ominaisuudet

Tilausnro	IT 7030.230
Rakenne	Transponder-lukija
Tuotekuvaus	CMC III transponder-kortinlukija, laitekaapin tai huoneen ovien vapauttamiseen, yhteyden muodostus CMC III käsittely-yksikköön CMC III CAN-väylän kautta, vapauttaminen Transponder-kortin avulla.
Hyödyt	Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Tilanäyttö integroidulla LEDillä
Käyttöalueet	Asennukseen kaapin ovien päälle tai laitetilän oven viereen.
Toimintotapa	Käyttäjän tunnistautuminen avaa oven. Valtuutukset voidaan asettaa CMC III Processing Unitin ohjelmiston tai IoT-rajapinnan avulla Virransyöttö tapahtuu CMC III CAN-Bus Unit Access -liitännän kautta.
Materiaali	Muovi
Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus	Transponder-lukija Liitäntäkaapeli Käyttöohje TS 8 -laiteoven muotoilun tasaus Montagematerial 3 transponderikorttia
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	16
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	2

ominaisuudet

Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	16
Ohje	Maks. 5 osallistujaa PU:ta kohden virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Mitat	Leveys: 50 mm Korkeus: 190 mm Syvyys: 25 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,25 kg
Bruttopaino	0,296 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMCIII Transponder-lukija

Hyväksynnät

Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	--